

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные цельнотянутые серия Base (ВМЦб) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из столешниц с моечными отделениями, изготовленных из пищевой нержавеющей стали и сборно-разборных каркасов из оцинкованной стали. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. ВМЦб изготавливаются с задним бортом, предотвращающим попадание воды за пределы моечного отделения, отверстием для монтажа смесителя.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Не следует перегружать моечное отделение водой, грязной посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания. Нагрузка на дно секции моечного отделения не должна превышать веса одной трети ее объема при заполнении водой. После каждого использования, моечное отделение требует соответствующего ухода, который заключается во влажной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

**!** При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях моечных отделений не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя [mecon.ru/reference/](http://mecon.ru/reference/)

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне моечного отделения, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделием контроля качества).

2. Одним из условий сохранения гарантии на ванны является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.

3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.

4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.

5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя [mecon.ru/reference/](http://mecon.ru/reference/)

## ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ (343) 270-22-55

✉ [ekb@mecon.ru](mailto:ekb@mecon.ru)

Прохождение контроля качества:



[mecon.ru](http://mecon.ru)



# ПАСПОРТ

Ванны моечные  
цельнотянутые  
серия Base (ВМЦб)



[mecon.ru](http://mecon.ru)  
цельнотянутые.рф

## Номенклатура ВМЦБ

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
ВМЦБ-600/600	400x400x250	600x600x860	1
ВМЦБ-600/700	400x500x250	600x700x860	1
ВМЦБ-1000/600	400x400x250	1000x600x860	2
ВМЦБ-1000/700	400x500x250	1000x700x860	2
ВМЦБ-1200/600	400x400x250	1200x600x860	2
ВМЦБ-1200/700	400x500x250	1200x700x860	2

## Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение	1
2	Ножка каркаса	4
3	Профиль верхний	4
4	Профиль нижний	4
5	Опора регулируемая	4
6	Подпятник опорный	4
7	Болт М6х10	24
8	Гайка М6	24
9	Гайка М6 с прессшайбой	4
10	Гайка М8	8
11	Кронштейн монтажный	4

## Последовательность сборки

1. Установить опорные подпятники с регулируемыми опорами на ножки каркаса.
2. Соединить ножки с профилями, образующими верхнюю рамку каркаса.
3. Соединить ножки с профилями, образующим нижнюю рамку каркаса.
4. Протянуть все болтовые соединения.
5. Установить моечное отделение в собранный каркас.
6. Зафиксировать моечное отделение при помощи монтажных кронштейнов.
7. Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.

## Схема сборки

